

ejendals

Antivibracinių pirštinių pora Tegera® 9182, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094332 10 |
| GTIN | 7392626055933 |
| Produktų klasė | 04R |

Aprašymas

Modelis:

Vibravimą slopinančios pirštinės iš kokybiškos ožkų odos, delnas pamuštas vata. Aukštos kokybės **Vibrothan® medžiaga** pasižymi **stipriu vibravimo slopinimu** ir yra maloni dėvėti. **Tegera® 9182**. Ypač ilgos, **su odiniu riešu**.

Paskirtis:

Grubesni darbai su vibruojančiais prietaisais.

Standartas:

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|----------------------|
| Pirštinių dydis | 10 |
| Pirštinių rūšis | Vairuotojų pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |

| | |
|-------------------|---|
| Turinys | 6 |
| EN 388 | 3111X |
| Pagrindo medžiaga | Kokybiška ožkų oda |
| Dangos variantai | be dangos |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Pritaikymo sritys | Heavy Duty |
| Ilgis | 315 mm |
| Spalva | juodas/geltonas |
| Norma | Apsauga nuo vibracijos ir smūgių (EN ISO 10819) |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |