



Deimantinė plokštelė, Grūdelių dydis: D64µm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	529110 D64
GTIN	4007220806371
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Lanksti deimantinė plokštelė, **iš abiejų pusių** su deimantiniais šlifavimo grūdeliais. Aukštis su danga 0,7 mm.

Paskirtis:

Idealiai tinka išgaubtų ir įgaubtų paviršių šlifavimui.

Pastaba:

Deimantines dildes galima valyti žibalu ir metaliniu šepetiu (pvz., 576000).

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D64
Smulkumo laipsnis	glotni
Matmenys	35×350 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Plotis	30 mm
Aukštis	0,7 mm
Ilgis	170 mm
Produkto rūšis	Deimantinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		