



Universalus matuoklis medinėje dėžutėje, Tipas: 30-250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

Lengva, tvirta vamzdinė konstrukcija. Dvi matavimo svirtys įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Fiksuojama matavimo atrama (be kreipiamosios įpjovos) apytiksliam reguliavimui slenkant vamzdžiu. Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje, jokio laisvumo ir trinties, todėl pasiekiamas didžiausias tikslumas. **Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių.** Kad būtų galima be kontakto įstatyti į matavimo vietą, judantį matavimo laikiklį galima patraukti atgal. Matavimo ribas galima pasirinktinai padidinti (maks. 3 000 mm) pasirenkamu ilgintuvu. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu Ø 8 mm h6.

Paskirtis:

Universalus matavimo prietaisas palyginamiesiems matavimams. Įvairiausių ruošinių išoriniams ir vidiniams matavimams bei siaurų užmovų matavimams. Su specialiais priedais centruojančioms briaunoms, grioveliams, išpjovoms, kregždės formos elementams, kūgiams, dantims bei vidiniams ir išoriniams sriegiams matuoti.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas medinėje dėžutėje.

Priedai pasirinktinai:

Indikatorius arba rodyklinis indikatorius, matavimo ribos 25 mm.

Techninis aprašymas

Matavimo ašies eiga	20 mm
Vidinių matmenų matavimo diapazonas	30 - 255 mm
Išorinių matmenų matavimo diapazonas	0 - 220 mm

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A3
Produkto rūšis	Universalus matuoklis

Paslaugos

Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm	021400 600
---	------------

Priedai

Matavimo antgalis matavimo svirtims, 1 vnt. Tipas S	428360 S
Užspaudimo veržlė, skirta 428360, 1 vnt. Tipas K	428358 K
Matavimo laikiklių pora Iškyša 50 mm	428350 50
Ilgintuvas, skirtas 428300 Ilgis 150 mm	428320 150
Ilgintuvas, skirtas 428300 Ilgis 500 mm	428320 500