



Kelnės ACTIVIQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 58



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091212 58 |
| GTIN | 4053813271095 |
| Produktų klasė | 06K |

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai rūbai **KÜBLER ACTIVIQ** puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl **įsiuvų reikiamose vietose** šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su **dinamiškais ryškiomis bei atšvaitų juostomis**, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai laisvos vietos **individualiam rūbų apipavidalinimui**. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi **užtrauktukai paslėpti**. Daugybėje prisiūtų kišenių **galima laikyti** įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.

Patogaus kirpimo darbinėse kelnėse su labai plačiomis diržo kilpomis.

Lanksčios zonos ties keliais leidžia dar laisviau judėti. Tvirtos dėl fiksatoriais sutvirtintų apkrovos taškų.

- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Dvi galinės kišenės, dešinė su antkišenių ir spaude.**
- **Kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir spaude bei prisiūtu skyriumi pieštukui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalgiame katalogo puslapyje.

Plovimas: 60 °C švelnus skalbimas

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dydis DE | 58 |
| Dydis UK | 42R |
| Dydis IT | 54 |
| Dydis US | 42/34 |
| Dydis FR | 54 |
| Serija | ACTIVIQ |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila |
| Dydis NL | 58 |
| Dydis ES | 54 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C švelnus skalbimas |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C |
| Spalva | mėlyna / juoda |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |