



Kelnės ACTIVIQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091212 90
GTIN	4053813271224
Produktų klasė	06K

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai rūbai **KÜBLER ACTIVIQ** puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl **įsiuvų reikiamose vietose** šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su **dinamiškais ryškiomis bei atšvaitų juostomis**, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai laisvos vietos **individualiam rūbų apipavidalinimui**. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi **užtrauktukai paslėpti**. Daugybėje prisiūtų kišenių **galima laikyti** įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.

Patogaus kirpimo darbinėse kelnėse su labai plačiomis diržo kilpomis.

Lanksčios zonos ties keliais leidžia dar laisviau judėti. Tvirtos dėl fiksatoriais sutvirtintų apkrovos taškų.

- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Dvi galinės kišenės, dešinė su antkišenių ir spaude.**
- **Kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir spaude bei prisiūtu skyriumi pieštukui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiam katalogo puslapyje.

Plovimas: 60 °C švelnus skalbimas

Techninis aprašymas

Dydis FR	38L
Dydis DE	90
Dydis IT	38L
Dydis UK	30L
Dydis US	31/33
Serija	ACTIVIQ
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	90
Dydis ES	38L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	270 g/m ²
Plovimas	60 °C švelnus skalbimas
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	tausojamas valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	mėlyna / juoda
Produkto rūšis	Darbinės kelnės