



Kelnės ACTIVIQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 54



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091212 54

GTIN

4053813271071

Produktų klasė

06K

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai rūbai **KÜBLER ACTIVIQ** puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl **įsiuvų reikiamose vietose** šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su **dinamiškais ryškiomis bei atšvaitų juostomis**, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai laisvos vietos **individualiam rūbų apipavidalinimui**. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi **užtrauktukai paslėpti**. Daugybėje prisiūtų kišenių **galima laikyti** įrankius, matavimo priemonės, mobiliuosius telefonus ir pan.

Patogaus kirpimo darbinėse kelnės su labai plačiomis diržo kilpomis.

Lanksčios zonos ties keliais leidžia dar laisviau judėti. Tvirtos dėl fiksatoriais sutvirtintų apkrovos taškų.

- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Dvi galinės kišenės, dešinė su antkišenių ir spaude.**
- **Kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir spaude bei prisiūtu skyriumi pieštukui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiam katalogo puslapyje.

Plovimas: 60 °C švelnus skalbimas

Techninis aprašymas

Dydis IT	48
Dydis FR	48
Dydis US	38/33
Dydis UK	38R
Dydis DE	54
Serija	ACTIVIQ
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	54
Dydis ES	48
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	270 g/m ²
Plovimas	60 °C švelnus skalbimas
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	tausojamas valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	mėlyna / juoda
Produkto rūšis	Darbinės kelnės