



Kelnės su petnešomis ACTIVIQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 110



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091222 110 |
| GTIN | 4053813279077 |
| Produktų klasė | 06K |

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai rūbai **KÜBLER ACTIVIQ** puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl **įsiuvų reikiamose vietose** šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su **dinamiškais ryškiomis bei atšvaitų juostomis**, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai laisvos vietos **individualiam rūbų apipavidalinimui**. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi **užtrauktukai paslėpti**. Daugybėje prisiūtų kišenių **galima laikyti** įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.

Darbinės kelnės su petnešomis ir paaukštinta inkstų apsauga bei tampriu juosmeniu.

- **Elastinės petnešos su smūgiams atspariu ir karščiui atspariu užsegimu.**
- **Kišenė su antkišenių ir spaude**
- **bei prisiūtu skyriumi pieštukui.**

Lanksčios zonos ties keliais leidžia dar laisviau judėti. Labai patvarios dėl **CORDURA® paminkštintų kišenių ant kelių** ir dar geriau apsaugotų labiausiai apkraunamų zonų.

- **Dvi šoninės kišenės.**
- **Dvi užpakalinės kišenės, dešinė su antkišenių ir spaude.**
- **Kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir spaude bei prisiūtu skyriumi pieštukui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.
Plovimas: 60 °C švelnus skalbimas

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dydis FR | 48L |
| Dydis IT | 48L |
| Dydis US | 39/36 |
| Dydis UK | 39L |
| Dydis DE | 110 |
| Serija | ACTIVIQ |
| Speciali paslauga | tekstilės apdaila |
| Dydis ES | 48L |
| Dydis NL | 110 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C švelnus skalbimas |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C |
| Spalva | mėlyna / juoda |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora Tipas KNEE

091848 KNEE