



Kelnės su petnešomis ACTIVIQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 52



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091222 52
GTIN	4053813278865
Produktų klasė	06K

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai rūbai **KÜBLER ACTIVIQ** puikiai prisitaiko prie kūno formų. Dėl **įsiuvų reikiamose vietose** šie rūbai puikiai tinka kiekvienoje darbo situacijoje. Su **dinamiškais ryškiomis bei atšvaitų juostomis**, todėl dar lengviau pastebimi. Palikta pakankamai laisvos vietos **individualiam rūbų apipavidalinimui**. Kad nesugadintume plonos medžiagos, visi **užtrauktukai paslėpti**. Daugybėje prisiūtų kišenių **galima laikyti** įrankius, matavimo priemones, mobiliuosius telefonus ir pan.

Darbinės kelnės su petnešomis ir paaukštinta inkstų apsauga bei tampriu juosmeniu.

- **Elastinės petnešos su smūgiams atspariu ir karščiui atspariu užsegimu.**
- **Kišenė su antkišenių ir spaude**
- **bei prisiūtu skyriumi pieštukui.**

Lanksčios zonos ties keliais leidžia dar laisviau judėti. Labai patvarios dėl **CORDURA® paminkštintų kišenių ant kelių** ir dar geriau apsaugotų labiausiai apkraunamų zonų.

- **Dvi šoninės kišenos.**
- **Dvi užpakalinės kišenos, dešinė su antkišenių ir spaude.**
- **Kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir spaude bei prisiūtu skyriumi pieštukui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.
Plovimas: 60 °C švelnus skalbimas

Techninis aprašymas

Dydis UK	36R
Dydis US	40/34
Dydis IT	46
Dydis FR	46
Dydis DE	52
Serija	ACTIVIQ
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	46
Dydis NL	52
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	270 g/m ²
Plovimas	60 °C švelnus skalbimas
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	tausojamas valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	mėlyna / juoda
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora Tipas KNEE

091848 KNEE