

Garant

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 21 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614700 21
GTIN	4045197160065
Produktų klasė	61A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. **Kilpos pusė giliai įgaubta.**

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Rakto ilgis L: 280 mm

maksimalus žiočių aukštis h₁: 9,2 mm

maksimalus kilpos aukštis h_{2 maks.}: 13,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h ₁	9,2 mm
Rakto dydis	21 mm
Rakto ilgis L	280 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks}}$	13,5 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis