

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis, Rakto dydis: 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614816 11
GTIN	4045197287205
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis b	24 mm
Rakto ilgis L	99 mm
Žiedo Ø D	22,5 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	5,3 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	8,3 mm
Rakto dydis	11 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis