



Darbiniai šortai CANVAS 320, juoda, unisex dydis: M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091382 M
GTIN	4030913041766
Produktų klasė	09R

Aprašas

Aprašymas:

Patvarūs **darbo rūbai iš Canvas 320 linijos** puikiai saugo bet kokiomis darbo sąlygomis. **Guma reguliuojamas liemuo** – daugiau patogumo. Tvirtos ir atsparios **Cordura® tekstilės įsiuvai** ypač pažeidžiamose vietose. Lengvai prižiūrimas audinys, dengtas Teflon®, **nesugeria purvo ir vandens**. Su atšvaitais iš **3M™ Scotchlite™ atspindinčios medžiagos**, todėl būsite dar geriau matomi tamsoje.

Darbiniai šortai darbui aukštos temperatūros zonose.

- **Storesnio audinio užpakalinės kišenės.**
- **Dvi šoninės kišenės iš Cordura®.**
- **Dviguba kišenė metrui iš Cordura®.**
- **Kišenė ant šlaunies su skyriumi mobiliam telefonui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.

Audinio sudėtis: 65 % poliesteris

Audinio sudėtis: 35 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 320 g/m²

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

unisex dydis: M

Techninis aprašymas

unisex dydis	M
Serija	CANVAS 320
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	65 % poliesteris
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	320 g/m ²
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Šortai