

**Darbiniai šortai CANVAS 320, tamsiai mėlyni, unisex dydis: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091381 S
GTIN	4030913890104
Produktų klasė	09R

Aprašas**Aprašymas:**

Patvari **darbo rūbų linija Canvas 320** puikiai apsaugo bet kokiomis darbo sąlygomis. Su **guma reguliuojamu liemeniu**, dar patogesnės. Tvirti ir atsparūs **Cordura® tekstilės įsiuvai** ypač pažeidžiamose vietose. Lengvai prižiūrimas audinys, dengtas Teflon®, **nesugeria purvo ir vandens**. Su atšvaitais iš **3M™ Scotchlite™ atspindinčios medžiagos**, todėl būsite dar geriau matomi tamsoje.

Darbiniai šortai darbui aukštos temperatūros zonose.

- **Storesnio audinio galinės kišenės.**
- **Dvi šoninės kišenės iš Cordura®.**
- **Dviguba kišenė metrui iš Cordura®.**
- **Kišenė ant šlaunies su skyriumi mobiliajam telefonui.**
- **Užtrauktukas.**

Pastaba:

Darbiniai šortai, spalva **juoda** Nr. 091382.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 320 g/m²

Plovimas: 60 °C 40 °C margi skalbiniai

unisex dydis: S

Techninis aprašymas

unisex dydis	S
Serija	CANVAS 320
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	320 g/m ²
Plovimas	60 °C 40 °C margi skalbiniai
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C
Spalva	tamsiai mėlyni
Produkto rūšis	Šortai