



12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642100 10
GTIN	4018754005185
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. **AS-Drive** profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 642129

Techninis aprašymas

Ilgis	38 mm
Rakto dydis	10 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	14,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė