



12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 12mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642100 12 |
| GTIN | 4018754005208 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. **AS-Drive** profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 642129

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Rakto dydis | 12 mm |
| Ilgis | 38 mm |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 17 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės |
| Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas |
| Paviršius | ant nikelio chromuoti |
| su AS-drive profiliu | taip |
| Produkto rūšis | Galvutė |