



12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 24mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642100 24 |
| GTIN | 4018754005321 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. **AS-Drive** profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeluotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 642129

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 32 mm |
| Rakto dydis | 24 mm |
| Ilgis | 42 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės |
| Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas |
| Paviršius | ant nikelio chromuoti |
| su AS-drive profiliu | taip |
| Produkto rūšis | Galvutė |