

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614820 27
GTIN	4045197553270
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiočių aukštis $h_1$	12,5 mm
Žiaunų plotis $b$	55,2 mm
Kilpos aukštis $h_2$	15 mm
Rakto ilgis $L$	359 mm
Žiedo $\varnothing D$	52 mm
Rakto dydis	27 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis