

**Garant****Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 11/16in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 11/16
GTIN	4045197331274
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis b	36,6 mm
Rakto ilgis L	233 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	10,9 mm
Žiedo Ø D	33,3 mm
Rakto dydis	11/16 in
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	7,9 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius

matinis chromuotas

Produkto rūšis

Veržliaraktis