

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614820 16
GTIN	4045197218810
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	34 mm
Žiedo Ø D	30,3 mm
Žiočių aukštis h ₁	7,1 mm
Rakto ilgis L	216 mm
Kilpos aukštis h ₂	10,6 mm
Rakto dydis	16 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis