

Garant**Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 5/16in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 5/16
GTIN	4045197331212
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	17,7 mm
Kilpos aukštis h ₂	7 mm
Rakto dydis	5/16 in
Žiočių aukštis h ₁	4,6 mm
Žiedo Ø D	17,3 mm
Rakto ilgis L	136 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis