

Garant**Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 7/16in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 7/16
GTIN	4045197331236
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	168 mm
Žiočių aukštis h ₁	5,3 mm
Žiaunų plotis b	24 mm
Žiedo Ø D	22,5 mm
Kilpos aukštis h ₂	8,3 mm
Rakto dydis	7/16 in
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis