

Garant**Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 5/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 5/8
GTIN	4045197331267
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	30,3 mm
Kilpos aukštis h ₂	10,6 mm
Žiočių aukštis h ₁	7,1 mm
Rakto dydis	5/8 in
Žiaunų plotis b	34 mm
Rakto ilgis L	216 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis