



JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, Rakto dydis: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614870 16
GTIN	4013288212672
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokšte tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	32,7 mm
Žiočių aukštis h ₁	8,2 mm
Žiaunų plotis b	35 mm
Kilpos aukštis h ₂	10,5 mm
Rakto dydis	16 mm
Rakto ilgis L	212 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo pavadinimas	6000 Joker
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis