



## JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, Rakto dydis: 17mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614870 17
GTIN	4013288165282
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Žiočių aukštis $h_1$	8,5 mm
Rakto dydis	17 mm
Žiaunų plotis b	37,2 mm
Kilpos aukštis $h_2$	10,5 mm
Žiedo $\varnothing D$	32,7 mm
Rakto ilgis L	224 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo pavadinimas	6000 Joker
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80

Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis