

**Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614900 10
GTIN	4045197442048
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h1	5,5 mm
Rakto dydis	10 mm
Rakto ilgis L	170 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	8 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

