

**HOLEX****6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642220 10
GTIN	4045197164438
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

**Standartas:****DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	10 mm
Ilgis	38 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	15,4 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė