



6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642200 27
GTIN	4018754005994
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. **AS-Drive** profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeluotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 642229

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	36,2 mm
Ilgis	45 mm
Rakto dydis	27 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė