

**Garant****6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 13mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642325 13     |
| GTIN             | 4045197497741 |
| Produktų klasė   | 61A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialios **Surface Drive** galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

**Standartas:****DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

|  |              |
|--|--------------|
| tinka coliams (amerikietiški matmenys) | 1/2 in       |
| Rakto dydis                            | 13 mm        |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės    | 19,1 mm      |
| Ilgis                                  | 38 mm        |
| Pavaros keturbriaunis                  | 1/2 in       |
| 6-briaunės galvutės profilis           | Surfacedrive |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Norma             | DIN 3124                         |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
| Medžiaga          | Chromo vanadžio plienas          |
| Paviršius         | chromuotas                       |
| Produkto rūšis    | Galvutė                          |