



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 30X34mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615000 30X34
GTIN	4018754021147
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

Privalumai:

AS-Drive profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 615600

Techninis aprašymas

Rakto dydis d_1	30 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	50 mm
Rakto ilgis L	365 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	44 mm
Rakto dydis ₂	34 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis