



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 20X22mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615000 20X22 |
| GTIN | 4018754021017 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

Privalumai:

AS-Drive profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 615600

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Rakto ilgis L | 300 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 34 mm |
| Rakto dydis d_2 | 22 mm |

| | |
|--|---------------|
| Rakto dydis ₁ | 20 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₁ maks. | 31 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |