



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 10X13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615000 10X13
GTIN	4018754020843
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

Privalumai:

AS-Drive profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 615600

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	220 mm
Rakto dydis ₂	13 mm
maksimalus kilpos Ø D ₁ maks.	16 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	21 mm
Rakto dydis ₁	10 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis