

Garant**6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 21 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642325 21 |
| GTIN | 4045197497888 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialios **Surface Drive** galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

Standartas:**DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 28,5 mm |
| tinka coliams (amerikietiški matmenys) | 13/16 in |
| Ilgis | 38 mm |
| Rakto dydis | 21 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| 6-briaunės galvutės profilis | Surfacedrive |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Galvutė |