

**Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614900 27
GTIN	4045197442185
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	386 mm
Rakto dydis	27 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	12 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	18 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

