



## Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 46X50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	615000 46X50
GTIN	4018754021208
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

#### Privalumai:

##### AS-Drive profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

#### Standartas:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 615600

### Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	535 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	46 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	50 mm

maksimalus kilpos $\varnothing$ D <sub>2</sub> maks.	73 mm
maksimalus kilpos $\varnothing$ D <sub>1</sub> maks.	67 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis