



12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 1.3/16in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642400 1.3/16
GTIN	4018754008001
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. **AS-Drive** profilis.

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	39 mm
Rakto dydis	1.3/16 in
Ilgis	45 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas

Paviršius	ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė