



12-briaunė 1/2 colio uždegimo žvakių galvutė, Rakto dydis: 20,8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Su guminiu įdėklų uždegimo žvakei laikyti.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Ilgis	83 mm
Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms	Guminis laikiklis
Rakto dydis	20,8 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	27,7 mm
Rakto dydis	13/16 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti

Produkto rūšis

Galvutė