



12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 22mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642500 22 |
| GTIN | 4018754005659 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. Dvigubas šešiabriaunis su **AS-Drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 642529

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ilgis | 83 mm |
| Rakto dydis | 22 mm |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 29,7 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Norma | ASME B 107.5M |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Norma | DIN EN 3709 |
| Norma | DIN 3124 |
| Norma | DIN EN 3710 |
| Norma | DIN 3124 |
| Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | chromuotas |
| su AS-drive profiliu | taip |
| Produkto rūšis | Galvutė |