

HOLEX**12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642520 24
GTIN	4045197542854
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

Techninis aprašymas

Ilgis	77 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	32 mm
Rakto dydis	24 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis	Galvutė

