

## Garant

### Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 22X24 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	615700 22X24
GTIN	4045197160799
Produktų klasė	61A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

##### Privalumai:

##### AS-Drive profilis

- Varžtai suimami už šoninių paviršių.
- Varžtai tausojami.
- Varžtai ilgiau tinkami naudoti.
- Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.
- Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

##### Standartas:

**DIN 838 / ISO 3318**

##### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

##### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive**ženkle.

Rakto ilgis L: 330 mm

maksimalus kilpos Ø D<sub>1</sub> maks.: 34 mm

maksimalus kilpos Ø D<sub>2</sub> maks.: 37 mm

#### Techninis aprašymas

maksimalus kilpos Ø D<sub>2</sub> maks.

37 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	34 mm
Rakto dydis $_2$	24 mm
Rakto dydis $_1$	22 mm
Rakto ilgis L	330 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis