



## Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 27X30mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	615900 27X30
GTIN	4045197385543
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

#### Standartas:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

### Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	44 mm
Rakto dydis $_1$	27 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	40 mm
Rakto ilgis L	346 mm
Rakto dydis $_2$	30 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

