



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 27X32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615900 27X32
GTIN	4045197385550
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	40 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	48 mm
Rakto ilgis L	360 mm
Rakto dydis $_1$	27 mm
Rakto dydis $_2$	32 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

