

HOLEX**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 13X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615950 13X15
GTIN	4045197441744
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	22 mm
Rakto ilgis L	239 mm
Rakto dydis $_1$	13 mm
Rakto dydis $_2$	15 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	23 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

