

**ARIANA****Aukšto slėgio antgalis 1/4 colio AG, Vamzdžio ilgis: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084436 6
GTIN	4037728217416
Produktų klasė	08J

**Aprašymas****Modelis:**

**Didelio slėgio antgalis iki 90 bar** didelio slėgio aušinimui, pasukamas 70°–110° kampu.

Korpusas iš kokybiško polimerinio granulato.

- **Montuojant į esamą žarnų sistemą užima mažiau vietos.**
- **Antgalis pasukamas 360°.**
- **Galima įsigyti įvairaus ilgio vamzdžių.**

**Paskirtis:**

**Skirtas vėliau įmontuoti** į esamą sistemą. Apdirbant metalą pjovimu greitai apdirbama dideliais sūkais, naudojant didelio slėgio aušinimą.

**Techninis aprašymas**

Vamzdžio ilgis	6 mm
Antgalio vidinis Ø	2 mm
Prijungimo sriegis	1/4 in
Produkto rūšis	Aušinimo sistema

