

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 30X32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	360 mm
Rakto dydis ₁	30 mm
maksimalus kilpos Ø D ₁ maks.	44 mm
Rakto dydis ₂	32 mm
maksimalus kilpos Ø D ₂ maks.	48 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

