

Garant

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 27X32 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615700 27X32
GTIN	4045197160836
Produktų klasė	61A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

Privalumai:

AS-Drive profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive**ženkle.

Rakto ilgis L: 360 mm

maksimalus kilpos Ø D₁ maks.: 40 mm

maksimalus kilpos Ø D₂ maks.: 48 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos Ø D ₁ maks.	40 mm
--	-------

Rakto dydis ₂	32 mm
maksimalus kilpos Ø D ₂ maks.	48 mm
Rakto ilgis L	360 mm
Rakto dydis ₁	27 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis