



## Darbinės kelnės darbui dirbtuvėse, pilkos / juodos, Dydis DE: 62



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

091841 62

GTIN

Produktų klasė

04T

### Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiškos dirbtuvių darbo kelnės iš lengvos, tačiau labai patvarios medžiagos, greitai džiūsta. Idealiai tinka darbui karštoje aplinkoje. Darbo kelnės su įsiuvais iš tamprios Stretch medžiagos ir specialaus kirpimo klešnėmis optimaliam judrumui bei patogumui. Galimybė pailginti klešnes. Vidinė kišenė mobiliam telefonui iš Mesh medžiagos. Kišenė ant klešnės su kilpa, užtrauktuku, skyriais peiliui ir pieštukui. Plastikinis užtrauktukas. Šoninės kišenės. Užpakalinės kišenės. D žiedas ties liemeniu.

Pastaba:

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje. Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Kelnės darbui dirbtuvėse, moteriškas modelis tamsiai pilkos / juodos spalvos Nr. 091833. Sandėlyje turime 36 – 46 dydžius.

### Techninis aprašymas

Dydis IT

C62

Dydis US

3XL

Dydis DE	62
Dydis FR	56
Dydis UK	3XL
Serija	Service Plus
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis SE	C58
Dydis NL	C62
Dydis ES	C62
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	166 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas	nedžiovinti džiovyklėje
Lyginimas	neįkaista iki maks. 110 °C
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės