



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 21X23mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615900 21X23
GTIN	4045197329875
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	35 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	32 mm
Rakto ilgis L	325 mm
Rakto dydis $_1$	21 mm
Rakto dydis $_2$	23 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

