

HOLEX**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 30X34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615900 30X34
GTIN	4045197385574
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	50 mm
Rakto dydis $_2$	34 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	44 mm
Rakto dydis $_1$	30 mm
Rakto ilgis L	375 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

