

## Garant

### Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 30X32 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	615700 30X32
GTIN	4045197160843
Produktų klasė	61A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

##### Privalumai:

##### AS-Drive profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

##### Standartas:

**DIN 838 / ISO 3318**

##### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

##### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive**ženkle.

Rakto ilgis L: 365 mm

maksimalus kilpos Ø D<sub>1</sub> maks.: 44 mm

maksimalus kilpos Ø D<sub>2</sub> maks.: 48 mm

#### Techninis aprašymas

maksimalus kilpos Ø D <sub>1</sub> maks.	44 mm
--	-------

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	48 mm
Rakto ilgis L	365 mm
Rakto dydis $_2$	32 mm
Rakto dydis $_1$	30 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis