



Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 14X17mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615900 14X17 |
| GTIN | 4045197385444 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 27 mm |
| Rakto dydis $_1$ | 14 mm |
| Rakto ilgis L | 263 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks. | 22 mm |
| Rakto dydis $_2$ | 17 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Paviršius | fosfatuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | fosfatuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

