

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 32X36mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615900 32X36
GTIN	4045197385581
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis L	410 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	48 mm
Rakto dydis $_2$	36 mm
Rakto dydis $_1$	32 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	52 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

